

Garant
Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260318 12/07
GTIN	4045197652676
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Plaatafmeting	7 mm
Middenverplaatsing L_3	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø D_{min}	15 mm
ISO-code houder	E12M SDUCR/L07
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L_2	11,6 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	12 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500