


**Garant**
**WNMG 060408, Soort: HB7020**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	252064 HB7020
GTIN	4045197699619
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WN.G 060408 HB7020 Soort: HB7020  
 Spaanbreker: SM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	SM
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien