

**KOMET KUB® V464 boorkroon, Ø DC: 155mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236660 155
GTIN	4047109090644
Artikelklasse	24L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Wisselplaatboor (boorkroon) met wisselplaatinzetten en ABS® T-aansluiting, rechtssnijdend. De wisselplaatinzet voor de buitenwisselplaat is + 5mm in Ø instelbaar. Te gebruiken met ABS® N- en ABS® T-uitbreidingen. Proceszeker tot 6xD.

**Proceszeker tot 6xD.****Toepassing:**

Met centreerpunt nr. 236661 – 236662.

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

**Levering:**

Boorkroon met inbouwdelen.

**Opmerking:**

Reserveonderdelen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	239655 15IP (6,3 Nm)
ABS® T Ø d	80 mm
Aantal snijkanten Z	1
Buiten-Ø d <sub>1</sub>	152,5 mm

Centreerpunt-maat	115
ISO-code wisselplaat	WOEX080404
Nominale Ø D	155
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	90 mm
Schacht	ABS
Boortoepassing	Blindgatboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
KOMET KUB® V464 centreerpunt HSS Type 115	236661 115
KOMET KUB® V464 centreerpunt HSS Type 115	236662 115
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 15IP	239655 15IP
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600