

Garant
Boorstangenset HM, links

Bestelgegevens

Bestelnummer	260325
GTIN	4045197652775
Artikelklasse	29W

Omschrijving

Boorstangenset HM ISO-code houder: E12M SDUCR/L07
 ISO-code houder: E10K SDUCR/L07
 geschikte wisselplaat: DC.. 0702..
 Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 12 mm
 Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 15 mm
 Middenverplaatsing L_3 : 7 mm

Technische beschrijving

ISO-code houder	E12M SDUCR/L07
ISO-code houder	E10K SDUCR/L07
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Middenverplaatsing L_3	7 mm
Middenverplaatsing L_3	9 mm
Spanhoogte L_2	9,6 mm
Spanhoogte L_2	11,6 mm
Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	12 mm

Minimale voorboor- \varnothing D_{\min}	15 mm
Totale lengte L	125 mm
Totale lengte L	150 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8×D
Snijmateriaal	HM
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	269413
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Boorstang HM Schacht- \varnothing / plaatafmeting 10/07 mm	260319 10/07
Boorstang HM Schacht- \varnothing / plaatafmeting 12/07 mm	260319 12/07