

**WNMG 080404 Wiper, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252013 CA510
GTIN	4960664700585
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	WP
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Snedecondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Voeding $f$	0,06 - 0,42 mm/omw,
Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien