

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260318 16/07
GTIN	4045197652683
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	E16R SDUCR/L07
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø D_{min}	19 mm
Middenverplaatsing L_3	11 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Plaatafmeting	7 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	15,6 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500