

**Garant****Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260328 10/07
GTIN	4045197652799
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	13 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	AH10K SDQCR/L07
Plaatafmeting	7 mm
Middenverplaatsing $L_3$	7 mm
Koplengte $L_1$	20 mm
Totale lengte $L$	125 mm
Spanhoogte $L_2$	9 mm
Instelhoek $\kappa$	107,5 graden
Schacht-Ø $D_s$	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500