

**KOMET KUB® V464 boorkroon, Ø DC: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236660 115
GTIN	4047109090569
Artikelklasse	24L

Omschrijving**Uitvoering:**

Wisselplaatboor (boorkroon) met wisselplaatinzetten en ABS® T-aansluiting, rechtssnijdend. De wisselplaatinzet voor de buitenwisselplaat is + 5mm in Ø instelbaar. Te gebruiken met ABS® N- en ABS® T-uitbreidingen. Proceszeker tot 6xD.

Proceszeker tot 6xD.**Toepassing:**

Met centreerpunt nr. 236661 – 236662.

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

Levering:

Boorkroon met inbouwdelen.

Opmerking:

Reserveonderdelen op aanvraag.

Technische beschrijving

Centreerpunt-maat	115
Aantal snijkanten Z	1
Buiten-Ø d ₁	112,5 mm
Wisselplaatschroevenset	239655 15IP (6,3 Nm)

ISO-code wisselplaat	WOEX080404
ABS® T Ø d	63 mm
Nominale Ø D	115
voor inch-Ø	4 17/32 inch
Afkoppellengte L _A	85 mm
Schacht	ABS
Boortoepassing	Blindgatboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

KOMET KUB® V464 centreerpunt HSS Type 115	236662 115
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
KOMET KUB® V464 centreerpunt HSS Type 115	236661 115
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 15IP	239655 15IP
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600