

**Garant**
**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260318 20/11
GTIN	4045197652690
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Middenverplaatsing $L_3$	13,1 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Plaatafmeting	11 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	23,5 mm
ISO-code houder	E20S SDUCR/L11
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte $L_2$	18,9 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500