

Garant**Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260328 12/07
GTIN	4045197652805
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L_1	20 mm
ISO-code houder	AH12M SDQCR/L07
Plaatafmeting	7 mm
Middenverplaatsing L_3	8,5 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	16 mm
Wisselplaatschroevenset geschikte wisselplaat	269028 7 DC.. 0702..
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L_2	11 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Schacht-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500