

Garant**Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260329 25/11
GTIN	4045197652881
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{\min}	32 mm
ISO-code houder	AH25R SDQCR/L11
Koplengte L_1	40 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Middenverplaatsing L_3	16 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	23 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500