

Garant**Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 1012/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260333 1012/07
GTIN	4045197652997
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Middenverplaatsing L ₃	9 mm
ISO-code houder	AH1012K SDUCR/L07
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Halsbreedte L ₄	10 mm
Koplengte L ₁	28 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	15,5 mm
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L ₂	11 mm
Instelhoek κ	93 graden
Nuttige diepte T	5 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500