

**Garant****Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/07mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260319 8/07   |
| GTIN          | 4045197652706 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische beschrijving**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Wisselplaatschroevenset       | 269028 7            |
| Plaatafmeting                 | 7 mm                |
| Middenverplaatsing $L_3$      | 7,5 mm              |
| ISO-code houder               | E08K SDUCR/L07      |
| Minimale voorboor-Ø $D_{min}$ | 12,5 mm             |
| geschikte wisselplaat         | DC.. 0702..         |
| Totale lengte L               | 125 mm              |
| Spanhoogte $L_2$              | 7,6 mm              |
| Instelhoek $\kappa$           | 93 graden           |
| Schacht-Ø $D_s$               | 8 mm                |
| Norm                          | Fabrieksnorm        |
| Inzetsoort                    | links               |
| Binnendraaidiepte tot         | 8xD                 |
| Snijmateriaal                 | HM                  |
| Inwendige koeling             | ja                  |
| Toepassing                    | Langsdraaien binnen |
| Producttype                   | Boorstang           |

---

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8   | 674248 TX8 |
| Wisselplaatschroevenset Type 7  | 269028 7   |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |