


**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260338 16/07
GTIN	
Artikelklasse	25U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing $L_3$	11,7 mm
ISO-code houder	A16Q SDUCR/L07
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	20 mm
Afkoppellengte $L_1$	80 mm
Plaatafmeting	7 mm
Wisselplaatschroef	269022 4
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte $L_2$	15 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Spanschroef Type 4	269022 4