

**Garant****Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 0810/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260332 0810/07
GTIN	4045197652898
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Halsbreedte L <sub>4</sub>	8 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Koplengte L <sub>1</sub>	22 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Plaatafmeting	7 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	7 mm
ISO-code houder	AH0810H SDUCR/L07
Totale lengte L	100 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	9 mm
Instelhoek κ	93 graden
Nuttige diepte T	5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500