

**KOMET KUB® V464 boorkroon, Ø DC: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236660 125
GTIN	4047109090583
Artikelklasse	24L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Wisselplaatboor (boorkroon) met wisselplaatinzetten en ABS® T-aansluiting, rechtssnijdend. De wisselplaatinzet voor de buitenwisselplaat is + 5mm in Ø instelbaar. Te gebruiken met ABS® N- en ABS® T-uitbreidingen. Proceszeker tot 6xD.

**Proceszeker tot 6xD.****Toepassing:**

Met centreerpunt nr. 236661 – 236662.

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

**Levering:**

Boorkroon met inbouwdelen.

**Opmerking:**

Reserveonderdelen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

ABS® T Ø d	63 mm
Aantal snijkanten Z	1
Wisselplaatschroevenset	239655 10IP (2,8 Nm)
Centreerpunt-maat	115

ISO-code wisselplaat	WOEX06T304
Buiten-Ø d <sub>1</sub>	123,5 mm
Nominale Ø D	125
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	85 mm
Schacht	ABS
Boortoepassing	Blindgatboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 10IP	239655 10IP
KOMET KUB® V464 centreerpunt HSS Type 115	236661 115
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
KOMET KUB® V464 centreerpunt HSS Type 115	236662 115