

**Garant****Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260328 20/11
GTIN	4045197652829
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	AH20R SDQCR/L11
Middenverplaatsing $L_3$	12,5 mm
Koplengte $L_1$	40 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Plaatafmeting	11 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	25 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte $L_2$	18 mm
Instelhoek $\kappa$	107,5 graden
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500