


Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260338 16/11
GTIN	
Artikelklasse	25U

Omschrijving
Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Technische beschrijving

ISO-code houder	A16Q SDUCR/L11
Minimale voorboor-Ø D_{min}	23 mm
Afkoppellengte L_1	80 mm
Middenverplaatsing L_3	14,5 mm
Wisselplaatschroef	269022 3
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	16 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanschroef Type 3	269022 3