

Garant**Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260332 10/07 |
| GTIN | 4045197652904 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Wisselplaatschroevenset | 269028 7 |
| ISO-code houder | AH10K SDUCR/L07 |
| Plaatafmeting | 7 mm |
| Middenverplaatsing L_3 | 9 mm |
| Minimale voorboor-Ø D_{min} | 14 mm |
| geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. |
| Afkoppellengte L_1 | 50 mm |
| Totale lengte L | 125 mm |
| Spanhoogte L_2 | 9 mm |
| Instelhoek κ | 93 graden |
| Schacht-Ø D_s | 10 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Inzetsoort | rechts |
| Binnendraaidiepte tot | 5xD |
| Snijmateriaal | HSS |
| Inwendige koeling | ja |
| Toepassing | Langsdraaien binnen |

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500