



## Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	260338 20/11
GTIN	4960664579631
Artikelklasse	25U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø  $D_s$ : 20 mm

ISO-code houder: A20R SDUCR/L11

Instelhoek  $\kappa$ : 93 graden

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

Minimale voorboor-Ø  $D_{min}$ : 27 mm

Middenverplaatsing  $L_3$ : 16,5 mm

### Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	27 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	A20R SDUCR/L11
Wisselplaatschroef	269022 3
Afkoppellengte $L_1$	100 mm
Middenverplaatsing $L_3$	16,5 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte $L_2$	19 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Spanschroef Type 3	269022 3
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanschroef	269406