

**Garant**
**Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 1216/07mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260333 1216/07
GTIN	4045197653017
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	7 mm
Halsbreedte L <sub>4</sub>	12 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	11 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	36 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	AH1216M SDUCR/L07
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	15 mm
Instelhoek κ	93 graden
Nuttige diepte T	5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500