

Garant
Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 1012/07mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260332 1012/07
GTIN	4045197652911
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Halsbreedte L ₄	10 mm
Koplengte L ₁	28 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø D _{min}	15,5 mm
Middenverplaatsing L ₃	9 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	AH1012K SDUCR/L07
Plaatafmeting	7 mm
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L ₂	11 mm
Instelhoek κ	93 graden
Nuttige diepte T	5 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500