

Garant**Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260333 16/07
GTIN	4045197653024
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	80 mm
ISO-code houder	AH16Q SDUCR/L07
Minimale voorboor-Ø D_{min}	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	7 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Middenverplaatsing L_3	10 mm
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500