

**Garant****Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260319 16/07
GTIN	4045197652737
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	19 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	E16R SDUCR/L07
Plaatafmeting	7 mm
Middenverplaatsing $L_3$	11 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte $L_2$	15,6 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500