



## Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	260338 25/11
GTIN	4960664579655
Artikelklasse	25U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø  $D_s$ : 25 mm

ISO-code houder: A25S SDUCR/L11

Instelhoek  $\kappa$ : 93 graden

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

Minimale voorboor-Ø  $D_{min}$ : 32 mm

Middenverplaatsing  $L_3$ : 19 mm

### Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	269022 3
ISO-code houder	A25S SDUCR/L11
Afkoppellengte $L_1$	125 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	32 mm
Middenverplaatsing $L_3$	19 mm
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte $L_2$	24 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Spanschroef	269406
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanschroef Type 3	269022 3