

Garant**Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260332 12/07
GTIN	4045197652928
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	60 mm
Plaatafmeting	7 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	16 mm
ISO-code houder	AH12M SDUCR/L07
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Middenverplaatsing L_3	8 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L_2	11 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500