


Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260339 25/11
GTIN	4960664579662
Artikelklasse	25U

Omschrijving
Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø D_s : 25 mm

ISO-code houder: A25S SDUCR/L11

Instelhoek κ : 93 graden

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 32 mm

Middenverplaatsing L_3 : 19 mm

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	269022 3
Minimale voorboor-Ø D_{min}	32 mm
Middenverplaatsing L_3	19 mm
ISO-code houder	A25S SDUCR/L11
Afkoppellengte L_1	125 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte L_2	24 mm
Instelhoek κ	93 graden

Schacht-Ø D _s	25 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanschroef Type 3	269022 3
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanschroef	269406