


Garant**WNMG 080404, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252068 HB7020
GTIN	4045197699633
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 080404 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien