

**Garant**
**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260319 20/11
GTIN	4045197652744
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	E20S SDUCR/L11
Wisselplaatschroevenset	269028 8
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Plaatafmeting	11 mm
Middenverplaatsing $L_3$	13,1 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	23,5 mm
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte $L_2$	18,9 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500