

Garant
Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 1216/07mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260332 1216/07
GTIN	4045197652935
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Middenverplaatsing L_3	11 mm
ISO-code houder	AH1216M SDUCR/L07
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø D_{min}	19,5 mm
Halsbreedte L_4	12 mm
Koplengte L_1	36 mm
Plaatafmeting	7 mm
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Instelhoek κ	93 graden
Nuttige diepte T	5 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500