

**Garant**
**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	260342 10/07
GTIN	4045197656032
Artikelklasse	21T

## Technische beschrijving

Middenverplaatsing $L_3$	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Koplengte $L_1$	40 mm
Plaatafmeting	7 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	13,5 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	A10K SDUCR/L07
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte $L_2$	9 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Schacht-Ø $D_s$	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500