

**Garant****Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260329 16/07  |
| GTIN          | 4045197652867 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische beschrijving**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Minimale voorboor-Ø $D_{min}$ | 20 mm               |
| Koplengte $L_1$               | 30 mm               |
| ISO-code houder               | AH16Q SDQCR/L07     |
| Middenverplaatsing $L_3$      | 10 mm               |
| Plaatafmeting                 | 7 mm                |
| geschikte wisselplaat         | DC.. 0702..         |
| Wisselplaatschroevenset       | 269028 7            |
| Totale lengte L               | 180 mm              |
| Spanhoogte $L_2$              | 15 mm               |
| Instelhoek $\kappa$           | 107,5 graden        |
| Schacht-Ø $D_s$               | 16 mm               |
| Norm                          | Fabrieksnorm        |
| Inzetsoort                    | links               |
| Binnendraaidiepte tot         | 5×D                 |
| Snijmateriaal                 | HSS                 |
| Inwendige koeling             | ja                  |
| Toepassing                    | Langsdraaien binnen |

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500