

**Garant****Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260332 16/07
GTIN	4045197652942
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte $L_1$	80 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Plaatafmeting	7 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	20 mm
Middenverplaatsing $L_3$	10 mm
ISO-code houder	AH16Q SDUCR/L07
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte $L_2$	15 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500