

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260342 12/07
GTIN	4045197653079
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	A12L SDUCR/L07
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	16 mm
Plaatafmeting	7 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Middenverplaatsing $L_3$	9 mm
Totale lengte L	140 mm
Spanhoogte $L_2$	11 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Schacht-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500