

**Garant****Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260329 20/11
GTIN	4045197652874
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	AH20R SDQCR/L11
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	25 mm
Plaatafmeting	11 mm
Koplengte $L_1$	40 mm
Middenverplaatsing $L_3$	12,5 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte $L_2$	18 mm
Instelhoek $\kappa$	107,5 graden
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500