

Garant**Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260332 20/11
GTIN	4045197652959
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Afkoppellengte L ₁	100 mm
Middenverplaatsing L ₃	16 mm
Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Minimale voorboor-Ø D _{min}	26 mm
ISO-code houder	AH20R SDUCR/L11
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L ₂	18 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D _s	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500