

**Garant****Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260332 25/11
GTIN	4045197652966
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	32 mm
ISO-code houder	AH25R SDUCR/L11
Afkoppellengte $L_1$	125 mm
Middenverplaatsing $L_3$	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Totale lengte $L$	200 mm
Spanhoogte $L_2$	23 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Schacht-Ø $D_s$	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500