

Garant**eco-Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251403 20/16
GTIN	4045197657077
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: MTJNR/L 2020X16

geschikte wisselplaat: TN.. 1604..

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 32 mm

Totale lengte L: 91 mm

Schroevenset: 259023 1

Technische beschrijving

Spanklemstuk	259038 1
geschikte wisselplaat	TN.. 1604..
Koplengte L ₁	32 mm
Schachtgrootte	20 mm

Schroevenset	259023 1
Onderlegplaat	259031 31
Plaatafmeting	16 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Stift	259049 1
ISO-code houder	MTJNR/L 2020X16
Totale lengte L	91 mm
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanklemstuk Type 1	259038 1
Schroevenset 10-delig Type 1	259023 1
PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Stift Type 1	259049 1
Onderlegplaat Type 31	259031 31