

**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260338 10/07
GTIN	4960664579518
Artikelklasse	25U

Omschrijving**Uitvoering:**

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø D_s: 10 mm

ISO-code houder: A10L SDUCR/L07

Instelhoek κ: 93 graden

geschikte wisselplaat: DC.. 0702..

Minimale voorboor-Ø D_{min}: 14 mm

Middenverplaatsing L₃: 8,7 mm

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D _{min}	14 mm
Plaatafmeting	7 mm
Middenverplaatsing L ₃	8,7 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	A10L SDUCR/L07
Wisselplaatschroef	269022 4
Afkoppellengte L ₁	50 mm
Totale lengte L	140 mm
Spanhoogte L ₂	9 mm
Instelhoek κ	93 graden

Schacht-Ø D _s	10 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Spanschroef	269407
Spanschroef Type 4	269022 4
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500