

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260342 25/11
GTIN	4045197653109
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A25R SDUCR/L11
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	32 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Plaatafmeting	11 mm
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	24 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500