

Garant**eco-Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251403 25/16
GTIN	4045197657084
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeijs wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: MTJNR/L 2525X16

geschikte wisselplaat: TN.. 1604..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 32 mm

Totale lengte L: 103,5 mm

Schroevenset: 259023 1

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	32 mm
Plaatafmeting	16 mm
ISO-code houder	MTJNR/L 2525X16
Schroevenset	259023 1

Spanklemstuk	259038 1
Onderlegplaat	259031 31
geschikte wisselplaat	TN.. 1604..
Stift	259049 1
Koplengte L ₁	32 mm
Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L	103,5 mm
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 31	259031 31
PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Schroevenset 10-delig Type 1	259023 1
Spanklemstuk Type 1	259038 1
Stift Type 1	259049 1