

Garant
SNMG 120408, Soort: HB7020


Bestelgegevens

Bestelnummer	251224 HB7020
GTIN	4045197699572
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120408 HB7020 Hoekradius: 0,8 mm
 Soort: HB7020
 Spaanbreker: SM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 6 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	SM
Soort	HB7020

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien