

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260342 32/11
GTIN	4045197656049
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{\min}	40 mm
ISO-code houder	A32S SDUCR/L11
Wisselplaatschroevenset	269028 2
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Onderlegplaat	269005 3
Middenverplaatsing L_3	22 mm
Plaatafmeting	11 mm
Onderlegplaatschroef	269013 2
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte L_2	31 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Onderlegplaat Type 3

269005 3

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500