



KOMET TwinKom® basisdeel voor 2-snijder zonder axiale verstelling met ABS®-schacht, lang, Ø Dmin – Ø Dmax: 64-91mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	236682 64-91
GTIN	4047109262072
Artikelklasse	24F

Omschrijving

Uitvoering:

- Radiaal instelbare klemhouders voor absolute tweesnijdigheid maken ook de ombouw tot getrappt gereedschap voor grotere snijdieptes mogelijk.
- Compact gereedschapstype.
- Instelbare kogelspuitmond voor gerichte koelvloeistoftoevoer naar de snijkanten.
- Bij diepe kotterbewerkingen zorgen de spiraalgroeven voor de spaanafvoer.
- Minimaalsmering-1-kanaal compatibel

Opmerking:

Houders en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.

Andere uitvoeringen en andere maten met axiale verstelling op aanvraag.

Bestelvoorbeeld:

1× nr. 236680 maat 24–32 – basisdeel voor 2-snijder G01.

2× nr. 236684 maat 24–32 – houder voor 2-snijder.

10× nr. 236520 maat 18–010 – wisselplaten voor universeel gebruik (soort BK8425).

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	155 mm
ABS® schacht-Ø D_s	63 mm
Kraaglengte L_2	13 mm
Ø-Bereik $D_{\text{min}}-D_{\text{max}}$	64 - 91 mm
Uitvoering	lang

Schacht	ABS
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder $\alpha = 90^\circ$ Nabewerken Houder 64-91	236688 64-91
--	--------------

KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder $\alpha = 80^\circ$ Voorbewerken Houder 64-91	236685 64-91
--	--------------

KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder $\alpha = 90^\circ$ Voorbewerken Houder 64-91	236686 64-91
--	--------------

KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder $\alpha = 80^\circ$ Voorbewerken Houder 64-91	236684 64-91
--	--------------