

**KOMET® Unisix®-wisselplaat, P40, Aanduiding type W29: 34-010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236760 34-010
GTIN	4047109058972
Artikelklasse	24T

**Omschrijving****T.b.v. :**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**Opmerking:****De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Type: ST900

ISO-code wisselplaat: WOEX 06T304

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/omw,**Technische beschrijving**

Omschrijving	34-010
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 06T304
Soort	P40
Type	ST900
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
nat maximaal	geschikt		