

HEDI

Led-accustaaflamp



Bestelgegevens

Bestelnummer	081259
GTIN	4003644006090
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Accustaaflamp met draaibare kunststof haak; aan-/uit-schakelaar, afzonderlijk in te schakelen oppervlakverlichting en zaklamp.

Heldere oppervlakverlichting met 160 leds. Met lader 230 V / 12 V en autolaadkabel.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

IP-klasse: IP 20

ATEX-zone: geen

Lichtstroom: 560 lm

Brandduur: 3 h

Aantal inbegrepen accu's: 1

Technische beschrijving

Lichtstroom	560 lm
IP-klasse	IP 20
Brandduur	3 h
Aantal inbegrepen accu's	1
Energievoorziening	Accuvoeding
ATEX-zone	geen
Producttype	Inspectielamp

