

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260342 40/11
GTIN	4045197656056
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Onderlegplaat	269005 3
Wisselplaatschroevenset	269028 2
ISO-code houder	A40T SDUCR/L11
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Onderlegplaatschroef	269013 2
Minimale voorboor-Ø D_{min}	49 mm
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Totale lengte L	300 mm
Spanhoogte L_2	39 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

Onderlegplaat Type 3

269005 3

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500