

**Garant****Hydrodehnhouder slank Master Chuck, SK 40 A = 120, Span-ØD1: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302073 14
GTIN	4067263108238
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Slank ontwerp (4,5° contour, 1 tot 1 krimpcontour volgens DIN 69882-8).
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
- Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.
- Temperatuurbestendig tot wel 120 °C gedurende 4 uur.
- Tot 10x meer spanprocessen mogelijk in vergelijking met een standaard hydrodehnhouder.
- Zeer laag aanhaalmoment van de spanschroef - eenvoudig te hanteren.
- Gepatenteerd nieuw hydrodehnsysteem - betrouwbare, duurzame premium-rondloop.

**Toepassing:**

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij. **Waar gereduceerde storende contour vereist is.** Voor boren, ruimen en frezen. Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Levering:**

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	34 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm

Span-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Opname	SK 40 A = 120
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Hydrohouder