

Ronde hijsstrop, rood 5000 kg, Nuttige lengte: 3m**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 086275 3 |
| GTIN | 4049924501756 |
| Artikelklasse | 08Z |

Omschrijving**Uitvoering:**

extreem sterke ronde hijsstropen (EN 1492-2) met naadloze en schuurbestendige enkele ommanteling.

Toepassing:

voor heffen en verplaatsen van onderdelen.

Opmerking:

Leverbaar tot de volgende heflasten: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Nuttige lengte | 3 m |
| Omtreklengte | 6 m |
| Hijsstropbreedte | 72 mm |
| Draaglast enkel direct WLL | 5000 kg |
| Draaglast enkel vastgesnoerd WLL | 4000 kg |
| Draaglast dubbel WLL tot 7° | 10000 kg |
| Draaglast dubbel WLL 7° – 45° | 7000 kg |
| Draaglast dubbel WLL 45° – 60° | 5000 kg |
| Producttype | Ronde hijsstrop |

