



KOMET TwinKom® basisdeel voor 2-snijder zonder axiale verstelling met ABS®-schacht, kort, Ø D_{min} – Ø D_{max}: 64-91 mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 236680 64-91 |
| GTIN | 4047109262065 |
| Artikelklasse | 24F |

Omschrijving

Uitvoering:

- Radiaal instelbare klemhouders voor absolute tweesnijdigheid maken ook de ombouw tot getrappt gereedschap voor grotere snijdieptes mogelijk.
- Compact gereedschapstype.
- Instelbare kogelspuitmond voor gerichte koelvloeistoftoevoer naar de snijkanten.
- Bij diepe kotterbewerkingen zorgen de spiraalgroeven voor de spaanafvoer.
- Minimaalsmering-1-kanaal compatibel

Opmerking:

Houders en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.

Andere uitvoeringen en andere maten met axiale verstelling op aanvraag.

Bestelvoorbeeld:

1× nr. 236680 maat 24–32 – basisdeel voor 2-snijder G01.

2× nr. 236684 maat 24–32 – houder voor 2-snijder.

10× nr. 236520 maat 18–010 – wisselplaten voor universeel gebruik (soort BK8425).

Technische beschrijving

| | |
|---|------------|
| Totale lengte L _{totaal} | 70 mm |
| Ø-Bereik D _{min} -D _{max} | 64 - 91 mm |
| ABS® schacht-Ø D _s | 50 mm |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Uitvoering | kort |
| Schacht | ABS |
| Boortoepassing | Bol |
| Boortoepassing | Dwarsboren |
| Boortoepassing | schuin aanboren |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Spindelgereedschap |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder $\alpha = 80^\circ$ Voorbewerken Houder 64-91 | 236684 64-91 |
| KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder $\alpha = 80^\circ$ Nabewerken Houder 64-91 | 236685 64-91 |
| KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder $\alpha = 90^\circ$ Nabewerken Houder 64-91 | 236688 64-91 |
| KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder $\alpha = 90^\circ$ Voorbewerken Houder 64-91 | 236686 64-91 |